

Bracket for tablet T2092

Tacx




Tacx Assembling

EN | NL | DE | FR
ES | IT | CH | JP
NO | DK | SV | FI
PL | CZ | GR | PT

T2094 Assembly kit

Montagezakje | Montageset | Kit d'assemblage | Kit de montage | Kit di montaggio
組立套件 | アセンブリーキット | Monteringssett | Montagesæt | Monteringsset
Kokoamissarja | Zestaw montażowy | Montážní s | Kit συναρμολόγησης | Kit de montagem




1 x T2093.09 2 x T2094.01 2 x T2094.02 2 x T2094.03 1 x T2094.04 1 x T2094.05 2 x T2094.06 1 x T2094.07 1 x T2094.08

Bracket for tablets suitable for handlebars with diameter 26 to 35 mm and adjustable for various display sizes. Indoor use only

Stuurbeugel geschikt voor sturen met diameter 26 tot 35 mm en instelbaar voor verschillende beeldformaten. Alleen voor binnenshuis gebruik | Tablet-Halterung für Lenker mit einem Durchmesser von 26 bis 35 mm. Kann an verschiedene Display-größen angepasst werden. Nur für den Einsatz in Innenräumen | Support pour tablettes compatibles avec les guidons d'un diamètre de 26 à 35 mm et réglable en fonction des différents formats d'images. Utilisation en intérieur uniquement | Soporte para tabletas apto para manillares con un diámetro de 26 a 35 mm, ajustable para diferentes tamaños. Solo para uso en interiores | Staffa per tablet adatta a manubri con diametro da 26 a 35 mm e regolabile per varie dimensioni di immagine. Da utilizzare solo in interni

该平板电脑架适用于直径在 26 毫米到 35 毫米之间的车把，且可以根据各种图片尺寸进行调整。仅供室内使用 | ハンドルバーに最適なタブレット用ブラケット(直径26~35mm)。あらゆる画面サイズに調節可能。屋内でのみ使用できます | Brackett for nettbrett egnet for ulike styrer med diameter 26 til 35 mm og justerbar for ulike bildestørrelser. Kun for innendørs bruk. | Fäste för surfplattor som passar styren med diameter på 26 till 35 mm och är justerbar för olika bildstorlekar. Endast för användning inomhus | Taulutietokoneen pidike soveltuu ohjaustankoihin joiden halkaisija on 26-35 mm ja on säädettävissä monipuolisiin kuvakokoihin. Vain sisäkäyttöön



Wsporniki do mocowania tabletów, przeznaczone do kierownic o średnicy od 26 do 35 mm, z możliwością zmiany ustawienia w zależności od rozmiaru obrazu. Do użytku wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych | Konzola pro tablety vhodné pro řídítka o průměru 26 až 35 mm s možností nastavení na různou velikost obrazu. Pouze pro použití v interiéru | Στήριγμα για ταμπλέτες, κατάλληλο για τιμόνια διαμέτρου 26 έως 35 χιλ. και ρυθμιζόμενο για διάφορα μεγέθη εικόνας. Για χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους | Soporte para tablets indicado para guiadores com 26 a 35 mm de diâmetro e ajustável para vários tamanhos de imagem. Só para uso indoor




Measure the diameter of the handlebars

Meet stuurdiameter | Lenkstangendurchmesser messen | Mesurez le diamètre du guidon | Mida el diámetro del manillar | Misurare il diametro del manubrio


測量车把的直径 | ハンドルバーの直径を測ります | Mål diameteren på sykkelstyret | Mål styrets diameter | Mät diametern för styret
Mittaa ohjaustangon halkaisija | Zmierz średnicę drążka kierownicy | Změřte průměr trubky řídítek | Μετρήστε τη διάμετρο του σωλήνα του τιμονιού | Μεça o diâmetro do guidador




Ø 26.0 mm



Ø 31.8 mm



Ø 35.0 mm




Insert inlay for your handlebar diameter

Plaats inlage voor jouw stuurdiameter | Montieren Sie die für Ihren Lenkstangendurchmesser passenden Einsätze | Insérez l'adaptateur correspondant au dia-mètre de votre guidon | Introduzca la incrustación según el diámetro de su manillar | Inserire l'inserto relativo al dia-metro del manubrio

按照车把的直径，套上把套 | ハンドルバーの直径によっては、シムを挿入してください | Sett i innlegget for den aktuelle styrediameteren | Sæt indlæg på styrets diameter | Montera inlägg för styrets diameter



Aseta ohjaustangon halkaisijan mukaan | Włóż wkład odpowiadający średnicy drążka kierownicy | Pro daný průměr zasuňte vložku | Εισάγετε το κατάλληλο ένθεμα ανάλογα με τη διάμετρο του σωλήνα του τιμονιού | Coloque o acessório de acordo com o diâmetro do guidador



4

Tacx

5



Assembling bracket for tablet



Tacx

www.tacx.com

T2092.25 | 2013-9